



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	New Unica
Aesthetic name	New Unica
Tipo prodotto	Connected switch
Concentrator compatibility	Wiser hub generation 2
Mobile App name	Wiser Home

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo tecnologia	Elettronico
Numero di interruttori	2
Attuatore	Pulsante
Tensione nominale di esercizio [Ue]	3 V DC 2.4 GHz
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Lucido
Numero di moduli	2 moduli
Numero di tasti FUNZIONE	1 2
Segnalazione locale	Scaricamento: 1 1 LED per via (verde/rosso)
Funzione di segnalazione	Scaricamento
Numero di uscite	1 remote control 2 remote control
Tipo di comando	Pulsante wiring device adaptation pulsante
Compatibilità software	Wiser App: configurazione dispositivo
Temporizzazione	Senza ritardo
Maximum number of connected devices	Zigbee 3.0: <10 free (0-50 °C)
Tipo tecnologia	Zigbee 0-50 °C
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo (2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
Requisiti sistema	Android 5.1 or higher Wiser Home control
Ausiliari collegati	Up to 11 wired devices, distanza: < 50 m
Marcatura	-
Apparecchiatura fornita	Nastro adesivo
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: LED
Supporto di montaggio	Piastra posteriore
Montaggio dispositivo	Montaggio diretto
Tipologia fissaggio	Con 2 viti
Tipo di installazione	All'interno
Quantità per confezione	Set da 1
Tipo di imballo	Scatola
Profondità di incasso	0 mm
Profondità	12 mm
Larghezza	74,5 mm

Altezza	74,5 mm
Peso netto	0,025 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %)

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...45 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...45 °C
Grado di protezione IP	IP20 0-50 °C
Umidità relativa	5...95 % 0-50 °C
Grado di protezione IK	IK03
Caratteristiche ambientali	Uso interno
Caratteristiche ambientali	Lead free
Comandi	2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	CE

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita