

USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Product ID: MSTCDP122DP



Met deze MST hub kunt u twee DisplayPort-schermen aansluiten op uw USB-C™ computer. MST is geschikt voor elk Windows® apparaat met DP Alt Mode via USB Type-C™, zoals Dell Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen. De MST hub wordt gevoed door de USB-C poort, waardoor u geen extra voedingsadapter nodig hebt.


Deze adapter is geschikt voor USB Type-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven en de adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit. Helaas kan dit echter ook betekenen dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u twee losse schermen kunt aansluiten op een USB-C-poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en vergroot uw productiviteit - perfect voor het creëren van een eenvoudige dock hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

Met de hub kunt u ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.



Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en CAD-tekeningen.



Werkt met elk scherm, televisie of projector

Met de MST hub kunt u aparte DP videoadapters gebruiken voor de aansluiting van HDMI-, VGA- of DVI-schermen, voor compatibiliteit met al uw bestaande beeldschermen. De hub ondersteunt voor DP 1.2 geschikte systemen, voor een naadloze integratie in uw bestaande videoapparatuur.

De MSTCDP122DP ondersteunt plug & play-installatie voor een probleemloze instelling en wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

- Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
- MST verdeelt 21,6 Gbps over alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijn hieronder om de ideale oplossing voor uw installatie te bepalen.

Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte

1920x1080 (high-definition 1080p) bij 60 Hz - 22%

1920x1200 bij 60 Hz - 30%

2560x1440 bij 60 Hz - 35%

2560x1600 bij 60 Hz - 38%

3840x2160 (Ultra HD 4K) bij 30 Hz - 38%

Bij meer dan 100% is de functionaliteit beperkt.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
- Sluit uw USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op twee high-resolution schermen op uw werkstation
- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Bewerk beelden, video- of audioclips op twee schermen in elke stand of met elke resolutie
- Geef een spreadsheet of werkblad weer over twee extra schermen om side-scrolling te voorkomen

Features

- Maximaliseer uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Sluit bijna elke tv, beeldscherm of project aan met ondersteuning van voordelige adapters
- Ondersteunt resoluties tot 4K
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-uitgang	DisplayPort
	Chipsetcode	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
	Poorten	2
Prestaties	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30hz
	Ondersteunde resoluties	NB: MST deelt 21,6 Gbps met alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijn hieronder om de ideale oplossing voor uw configuratie te bepalen. Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte 1920x1080 (high-definition 1080p) bij 60 Hz - 22% 1920x1200 bij 60 Hz - 30% 2560x1440 bij 60 Hz - 35% 2560x1600 bij 60 Hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 30 Hz - 38% NB: Bij overschrijding van 100% is de functionaliteit beperkt.
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	DisplayPort 1.2 met MST+HBR2-ondersteuning van de GPU is vereist voor aparte schermuitgang
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	50-90%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.3 in [58 mm]
	Gewicht product	1.6 oz [44 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2.4 in [62 mm]

Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - MST hub
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.