

Anciennement connu comme : VersaTouch® 62-201

## Gants en caoutchouc naturel souples et dextres, combinant protection thermique, mécanique et chimique

- Protection avancée :** Les gants de travail durables AlphaTec® 62-201 sont fabriqués en caoutchouc latex naturel, ce qui leur confère une excellente résistance aux produits chimiques, à la déchirure et à l'abrasion, ainsi qu'une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C/212°F.
- Flexibilité accrue :** Ces gants en caoutchouc naturel sont également très souples et dextres, pour une protection des mains facile à utiliser au quotidien.
- Confort élevé :** Une doublure en nylon sans couture rend ces gants de travail en caoutchouc particulièrement confortables.
- Qualité assurée :** Ils atteignent en outre un NQA de 1,5

### Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Nettoyage et entretien
- Service alimentaire
- Industrie chimique

### Applications

- Nettoyage
- Manipulation de produits chimiques
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire



Anciennement connu comme : VersaTouch® 62-201

#### Principales propriétés

- Caoutchouc de latex naturel résistant à la chaleur :** protection thermique\*, mécanique et chimique
- Matériau naturellement souple :** souplesse et dextérité accrues
- Doublure en nylon sans couture :** Pour des gants en caoutchouc offrant un confort accru

\*permet le contact avec les aliments et les matériaux chauds jusqu'à 100°C/212°F



#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

#### Normes de performance

CE 0493	EN388: 2016	EN 407	EN ISO 374-1:2016 Type A	EN ISO 374-5:2016	
CE0493					

#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 62-201	Liner Material: Nylon Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10, 11	300	Bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 paires par sachet ; 10 sachets par carton ;</li> </ul>

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Bruxelles, Belgique  
 T : +32 (0) 2 528 74 00  
 F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 T : +1 800 800 0444  
 F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306,  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro. Mexique  
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
 Ansell Canada Inc.  
 105, rue Lauder  
 Cowansville (Québec)  
 J2K 2K8, Canada  
 T : 1800 363-8340  
 F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.