

PAS-1 - 等电位条

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

均压等电位汇流条



产品描述

均压等电位汇流条PAS-1，用于干线的均压等电位连接，符合DIN VDE 0185标准。PAS-1采用梳形触点条。9个接线端子滑插在一起，可连接圆形导线，接线容量2.5 mm² 到95 mm²。此外，可通过双接线端子（ 2 ）连接 1 个4 x 30 mm的钢条，见下图。密封塑料盖板上带有标识，用于辨识所连接的导线。PAS-1采用了VDE标识，符合DIN VDE 0618-1:1989-08标准。

商业数据

订货号	2765615
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL113Z
产品关键代码	CL113Z
目录页面	页码100 (C-4-2019)
GTIN	4017918066475
单件重量（ 含包装 ）	380 g
单件重量（ 不含包装 ）	380 g
原产地	DE

PAS-1 - 等电位条

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



技术数据


产品属性

产品类型	等电位条
------	------

连接数据

连接方式	螺钉连接
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 95 mm²

尺寸

尺寸图	
宽度	59 mm
高度	149 mm
深度	49 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
	银色

PAS-1 - 等电位条


2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



图纸

尺寸图




PAS-1 - 等电位条

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



示意图



PAS-1 - 等电位条

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>

 VDE绘图认证 认证ID: 73234				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
认证标识	-	-	-	- 95

PAS-1 - 等电位条



2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27140307
ECLASS-13.0	27171001

ETIM

ETIM 9.0	EC001470
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PAS-1 - 等电位条

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765615>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn