Produktdatenblatt

Spezifikationen



Set Kabelverschraubung + Mutter Edelstahl M12 AISI304L, IP68, UL-zertifiziert

NSYCGX12

EAN Code: 3606481360212

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Kabelverschraubung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Montageort	Gehäuseoberteil Gehäuseboden
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M12
Geräteaufbau	1 Kabelverschraubung 1 Kontermutter 1 Dichtung
Menge pro Satz	Satz à 5
Material	Gehäuse: Edelstahl AISI 304L

Zusatzmerkmale

Farbe	Grau
Befestigungsmodus	Geschraubt Durch Mutter
Höhe	28 mm
Produktgewicht	0,011 kg

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
Flammenfestigkeit	V2 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…100 °C permanent -40…150 °C intermittierend
Schutzart (IP)	IP68 entspricht IEC 60529 5 bar, 30 min

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Gewicht	14,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	11,000 cm
VPE 2 Breite	28,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,796 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2400
VPE 3 Höhe	47,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	58,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**No**