

产品参数表

规格



辅助触点 - 1 OF 或 SD 或 SDE 或 SDV

29450

主要信息

产品类型	辅助触点
产品短名	OF SD SDE SDV
产品应用	断路器状态监控
适用范围	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easycompact EasyPact CVS PowerPact Powerpact系列多标准产品 Compact ComPact NSX DC
信号触点构成	1 NO/NC

补充信息

故障类型	一般电气故障
本地信号指示	开/关指示 for open/close: 故障脱扣指示视窗 for 继电器脱扣指示器: 故障脱扣 for 电气故障:
辅助触点类型	标准
安装类型	锁定来锁紧
约定发热电流 [I _{th}]	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1.5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-14: 0.2 A at 48 V DC DC-14: 0.05 A at 110 V DC DC-14: 0.03 A at 250 V DC
最小负荷	100 mA 在...上 24 V DC

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

接线端子	弹簧 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
附件	备件 适用 Compact NS630b...1600 备件 适用 Compact NS1600b...3200

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.400 cm
Package 1 Width	7.000 cm
Package 1 Length	7.000 cm
Package 1 Weight	16.900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4.500 cm
Package 2 Width	16.000 cm
Package 2 Length	16.000 cm
Package 2 Weight	177.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	5.785 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓	Reach (不含 Svhc)	
✓	无有毒重金属	
✓	无汞	
✓	Rohs 豁免信息	是
✓	无 Pvc	
✓	无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作