

Scheda dati

Specifiche

Piastra passacavi 8 fori



NSYTSAM638SE

Prezzo: 125,26 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra ingresso rapido
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT PanelSeT S3CM cassetta di comando PanelSeT PanelSeT SBM Cassetta industriale Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto Thalassa Thalassa PLM cassetta compatta Thalassa Thalassa PLS box modulare isolante PanelSeT PanelSeT S3HD cassetta compatta
Composizione Dispositivo	1 piastra circolare
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Corpo del contenitore Piastra pressacavo
Materiale	Poliammide
Tipo Di Fissaggio	Agganciato Con viti
Numero totale di ingressi cavi	8
Numero Ingressi Cavo	4 5...9,2 mm 2 3...6,5 mm 2 9,6...15,9 mm
altezza	Reale: 34 mm
Diametro Del Cavo	63,5 mm 71 mm
Peso Netto	0,68 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP65
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,000 cm

Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	0,800 cm
Confezione 1: peso	68,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,740 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No