



### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Thorsman            |
| Gamme de produit              | Thorsman Hand Light |
| Type de produit ou équipement | Éclairage           |
| Source lumineuse              | LED                 |

### Complémentaires

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Type d'installation              | Extérieure                     |
| Tension assignée de service (Us) | 3,7 V                          |
| Puissance d'emploi en W          | 3 W                            |
| Type de pile                     | 1,5 Ah x lithium 3,7 V 3 H 8 h |
| Flux lumineux                    | 280 lm                         |
| Température de couleur           | 6000...7000 K                  |
| Matière                          | Plastique                      |
| Poids                            | 155 g                          |

### Environnement

|  |             |
|--|-------------|
| Degré de protection (IP)               | IP20        |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK07        |
| Température ambiante de fonctionnement | -10...40 °C |

### Durabilité de l'offre

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                 | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Toxic heavy metal free            | Oui  |
| Mercury free                      | Oui  |
| Sustainable packaging             | Yes  |
| RoHS exemption information        | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité             | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.