


Mærkeholder

- **Helafix HC og HCR holder**

Benyttes til at beskytte Helafix etiketter indenfor mange områder. Leveres i færdig afklippede længder.

Egenskaber og fordele


- Alsidig etiketholder for midlertidig eller permanent mærkning
- Monteres med T18 kabelbindere, skruer eller nitter
- Beskytter etiketten mod snavs, vand og UV stråler
- Helafix HC leveres som afklippede længder i poser med huller
- Helafix HCR leveres på rulle og kan afklippes i ønskede længde
- Helafix HFX etiketter passer til HC og HCR holdere



Helafix HCHCR giver en multifunktionel mærkning.

Vi anbefaler Helafix HFX som passende etiket, se side 262.

MATERIALE	Polyethelen, UV-resistent (PEUV)
Driftstemperatur	-60 °C til +65 °C
Flammehæmmede egenskaber	Iht. UL94 HB
Materialets kemiske egenskaber	God resistens overfor for UV lys, olie og vand.



Vi anbefaler HCT værktøj, se side 322.

TYPE	L (L)	H (H)	Rulle	Enhed	Anbefalede etiketter	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HCR06	-	7,0	25 m	-	-	-	4031026165301	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	-	HFX9	HCT1	4031026165332	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	-	HFX12	HCT2	4031026165400	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	-	-	-	4031026165486	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	-	-	-	4031026165523	525-25003
HC06	17,5	7,0	-	50	-	-	4031026165318	525-07173
HC09	17,5	10,0	-	50	HFX9-17P	-	4031026165349	525-10173
HC12	17,5	13,0	-	50	-	-	4031026165424	525-13173
HC06	35,0	7,0	-	50	-	-	4031026165325	525-07353
HC09	35,0	10,0	-	50	HFX9-35P	-	4031026165356	525-10353
HC12	35,0	13,0	-	50	HFX12-35P	-	4031026165431	525-13353
HC18	35,0	19,0	-	50	-	-	4031026165493	525-19353
HC09	52,0	10,0	-	50	HFX9-52P	-	4031026165363	525-10523
HC12	52,0	13,0	-	50	HFX12-52P	-	4031026165455	525-13523
HC18	52,0	19,0	-	50	-	-	4031026165509	525-19523
HC24	52,0	25,0	-	50	-	-	4031026165530	525-25523
HC12	70,0	13,0	-	50	-	-	4031026165462	525-13703
HC18	70,0	19,0	-	50	-	-	4031026165516	525-19703
HC24	70,0	25,0	-	50	-	-	4031026165547	525-25703

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.