

Anciennement connu comme : MICROCHEM® CFR - Model 111

Combinaison de protection ignifuge multirisque, protégeant les utilisateurs contre les risques de particules et les pulvérisations de produits chimiques.

- **Protection spécialisée :** La barrière en PVC de l'AlphaTec® CFR Stitched & Taped - Model 111 résiste aux particules chimiques* et aux pulvérisations de liquides sous pression**, tandis qu'un tissu ignifugé aide à prévenir les brûlures en cas d'incendie instantané ou dans des environnements potentiellement explosifs ou inflammables***.
- **Amélioration de la visibilité :** La couleur rouge très visible de cette combinaison de protection intégrale permet de la repérer et d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail.
- **Ajustement optimisé :** il est conçu pour offrir aux porteurs un ajustement optimisé, alliant la sécurité à un excellent confort.
- **Caractéristiques améliorées :** Cette combinaison de protection contre les produits chimiques est dotée d'une capuche élastique en deux parties, d'une double fermeture à glissière qui prolonge la durée de vie et d'une taille, de poignets et de chevilles élastiques.

*Protection jusqu'à la catégorie III type 5 de la CE

**jusqu'à la catégorie III de protection CE des types 3 et 4

***Il doit être porté par-dessus des vêtements de protection thermique, tels que NOMEX®, et ne jamais être porté à même la peau.



Secteurs industriels

- Énergie
- Industrie chimique
- Sauvetage et lutte contre les incendies

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière en PVC** : protection multirisque contre les produits chimiques liquides
- **Tissu ignifugé traité** : plus de sécurité en cas d'incendie instantané*.
- **Couleur rouge vif très visible** : sécurité accrue sur le lieu de travail

*L'alphaTec® CFR ne doit jamais être porté seul comme protection ignifuge - il doit toujours être porté par-dessus des vêtements conformes à la norme EN ISO 14116, indice 2 ou supérieur.

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



0598

EN 1073-2

EN 1149-5

Propagation limitée de la flamme EN ISO 14116: 2015-1 Index 1



EN 14126

EN ISO 13688:2013

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Rouge
Pays d'origine	Chine, Sri Lanka
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Matière textile en fibres Sontara, pâte de bois et polyester à traitement ignifuge, avec membrane barrière en PVC
Référence du produit	CFR - Modèle 111
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	R96T111

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche deux pans, élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles. Double fermeture à glissière.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australie Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Région Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.