



SPECIFICHE TECNICHE LAYOUT INK SPRAY BLU

Descrizione

ROCOL Layout Ink Spray (blu) è una vernice speciale studiata per la tracciatura di superfici metalliche in sala utensili, in officina, ecc. Il sottile film asciutto permette una chiara e netta definizione delle linee tracciate sulla maggior parte delle superfici senza sbavature.

ROCOL Layout Ink Spray (blu) è stato pensato per l'uso su superfici chiare o lavorate.

Caratteristiche distintive

- Permette una chiara e netta definizione delle linee
- Non forma incrinature o screpolature
- Resiste al dilavamento, per es. ai fluidi da taglio miscelati con acqua
- Facile da applicare e da rimuovere

Istruzioni per l'uso

Applicare ROCOL Layout Ink Spray (blu) su superfici prive di tracce di grasso o di sporco.

Agitare bene, quindi spruzzare da una distanza di 15 - 25 cm mantenendo il recipiente in verticale.

Far asciugare la pellicola superficiale per almeno 2 minuti prima di procedere all'uso. Far arieggiare l'ambiente

N.B. Per evitare ostruzioni, rimuovere le tracce di vernice dall'ugello capovolgendo il recipiente e premendo il tasto di spruzzatura per 2-3 secondi fino a che il getto risulta libero.

ROCOL Layout Ink Spray (blu) può essere rimosso facilmente con un solvente idoneo, come *ROCOL Flawfinder Cleaner Spray*.

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

Layout Ink Spray (blu)

Specifiche tecniche

<i>Aspetto:</i>	<i>Pellicola asciutta di colore blu scuro</i>
<i>Propellente:</i>	<i>Butano/propano</i>
<i>Solvente:</i>	<i>Acetone</i>
<i>Punto di infiammabilità</i>	<i><0°C</i>
<i>Conservazione:</i>	<i>mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50°C. Conservare al riparo dai raggi solari.</i>

Dimensioni confezione e codici parte

400 ml codice parte 57015

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Pubblicazione: Layout Ink Spray - Blu TDS 5701
Data: gennaio 04

SPECIFICHE

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione