

Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 125x125mm

NSYCAF125DG

EAN Code: 3606489559304

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Filter
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör

Zusatzmerkmale

Produktzertifizierungen	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
Montageort	Between enclosure and outlet grille or fan
Produktkompatibilität	Dust sensor NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
Zubehör / Zielkategorie	Ausgangsgitter 170 x 150 mm
Menge pro Satz	Satz à 5
Abmessungen des Ausschnitts	125 x 125 mm
Breite	114 mm
Höhe	114 mm
Dicke	8 mm

Montage

Flammenfestigkeit	M1 entspricht NF P92-507 K1/F1 entspricht DIN 53 438
-------------------	---

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	12,500 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	14,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	19,500 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	46,000 cm
VPE 3 Gewicht	630,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No