

Carcasa de cables - KGG-MSTB 2,5/ 6 - 1803905


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)



Carcasa de cables, paso: 0 mm, número de polos: 6, media a: 30 mm, color: verde

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 046057
EAN	4017918046057
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,890 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Polonia
Clave de venta	AAAFIA

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura [w]	19 mm
Altura [h]	45,3 mm
Paso	0,00 mm
Media a	30 mm

Generalidades

Familia de artículos	KGG-MSTB 2,5
Número de polos	6
Grupo material aislante	I
Aislamiento	ABS
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	HB
--------------------------------------	----

Carcasa de cables - KGG-MSTB 2,5/ 6 - 1803905

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

Carcasa de cables - KGG-MSTB 2,5/ 6 - 1803905

Homologaciones

EAC



B.01742

Accesorios

Accesorios

Carcasas aéreas

Capuchón de protección contra doblado - CUC-DST-ABK-CP7,5 - 1419794



Capuchón de protección contra doblado, color: negro

Capuchón de protección contra doblado - CUC-DST-ABK-CP9 - 1419792



Capuchón de protección contra doblado, color: negro

Marcador de bornes sin rotular

Marcador para bornes - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Marcador para bornes, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 7,5 mm, superficie útil: 15 x 7,5 mm