



Protection de la tête

GRANITE PEAK Jaune (C084)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier pour travaux en hauteur avec isolement électrique, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points



Avantages spécifiques



Confort

- Sans visière pour améliorer la vision vers le haut
- ABS pour plus de légèreté et plus de confort
- Dispose de 3 sangles textiles avec 8 points de fixation pour une répartition optimale du poids
- Bandeau réglable, bas ou haut, pour une meilleure position et un ajustement et un confort accrus
- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène

Certifications et normes



EN397:2012

MM
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Électrique



Protection de la tête

GRANITE PEAK Jaune (C084)

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier pour travaux en hauteur avec isolement électrique, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	ABS
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-63 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Jaune
Points du support	8 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Aucune
Points d'ancrage de la jugulaire	3 points
Mentonnière	Sans mentonnière
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Bande réfléchissante, Bandeau anti-sueur, Ecran facial, Lunettes, Basane, Protection auditive, Visière grillagée, Protège nuque, Cagoule contre le froid, Logo personnalisé, Bonnet anti-froid
Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)	oui
Logo personnalisable	Indisponible
Produit compatible	Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque
Résistance basses températures	-20°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	350
Poids (lbs)	0.77
Durée de vie à partir de la première utilisation	48 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	84 mois
Couleurs contenues	Jaune
Matériau de la jugulaire	Textile