

LEDT4W 6000 K

LEDDriving T4W – Premium | LED – Innenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- 5 Jahre Garantie
- Perfekte Lichtverteilung dank modernem Diffusormaterial
- Zwei verschiedene Lichtfarben für vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Wartungsfreier Betrieb dank hoher Lebensdauer von bis zu 5.000 h
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch (im Vergleich zu Standardlampen)
- Einfache Plug & Play-Umrüstung

Produkteigenschaften

- LED Retrofit-Lampen für unterschiedliche Anwendungen im Fahrzeuginnenraum
- LEDT4W verfügbar mit Farbtemperatur: 4.000 K, 6.000 K
- LEDT4W verfügbar mit Lichtfarbe: Warmweiß, Kaltweiß
- Stoß- und vibrationsfest

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	1.00 W
Nennspannung	24 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Länge	27.4 mm
Durchmesser	9.0 mm
Produktgewicht	2.70 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	3924CW-02B 1W 2
---------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321875747	LEDT4W 6000 K	Blister 2	13 mm x 95 mm x 135 mm	0.17 dm ³	17.40 g
4008321875754	LEDT4W 6000 K	Versandschachtel 10	146 mm x 104 mm x 71 mm	1.08 dm ³	122.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter
▶ www.osram.de/am-garantie

Rechtliche Hinweise

Nicht ECE-konform

Bei Exterieur-Anwendungen nur für den Offroad-Einsatz zugelassen. Illegaler Gebrauch auf öffentlichen Straßen führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.