

Scheda dati

Specifiche



Zoccolo per pavimento tecnico 600x800

NSYAEBP2F68

Prezzo: 440,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Alzata zoccolo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Colore	Grigio (RAL 9011)

Caratteristiche tecniche

materiale	Testurizzato polvere di epossipoliestere sheet steel
Installazione	Fissaggio a pavimento
Regolazione	Passo da 0 a 60 mm con fori Regolabile in altezza da 200 a 350 mm regolazione con passo 25 mm
Carico Permanente Ammissibile	1000 kg carico statico
Compatibilità Gamma	Actassi VDS Actassi SF Actassi VDA
Applicazione Prodotto	Rack Armadi
Numero Di Unità	24U 42U
altezza	200...350 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	800 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,000 cm
Confezione 1: larghezza	80,000 cm
Confezione 1: profondità	82,000 cm
Peso imballo (Kg)	10,746 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	170,500 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	121,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì