



## 1595

### Air

Designed for the professional adventurer, the 1595 Air case is perfect for those who need a little extra space without compromising on durability or weight. Sized between our popular 1535 Air carry-on case and the larger 1615 Air check-in case, the 1595 Air case offers the ideal solution for travelers seeking a lightweight and reliable option for their gear. Pelican™ Air cases are the toughest and lightest cases Pelican has to offer. Each Pelican Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case yet still extremely durable. Pelican Air cases will lighten the load, while protecting your valued possessions. With Pelican's trusted protection, you can travel with confidence.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Roues à roulement silencieux en acier inoxydable
- \* Vérifiez les conditions de mesure exactes auprès de votre compagnie aérienne\*Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne les exigences exactes en matière de dimensions
- Loquets Press and Pull™
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC
- Garantie limitée à vie (lorsque la loi le prévoit)
- Valise de taille moyenne pour enregistrement aérien\*



## CONFIGURATIONS



**1595**  
Standard




**1595NF**  
No Foam



**1595WF**  
With Foam



**1595TP**  
With TrekPak Divider System



**1595WD**  
With Padded Dividers

## DIMENSIONS

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 25.53 x 14.92" x 8.92 (64.8 x 37.9 x 22.7 cm)  |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 28.52 x 17.89" x 10.73 (72.4 x 45.4 x 27.3 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 6.92" (17.6 cm)                                |
| <b>profondeur totale</b>     | 8.92" (22.7 cm)                                |
| <b>volume intérieur</b>      | 1.97 ft³ (0.056 m³)                            |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATÉRIAUX

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>corps</b> | Proprietary Polypropylene Blend |
|--------------|---------------------------------|

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>loquet</b>               | ABS                                             |
| <b>joint torique</b>        | EPDM                                            |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                                 |
| <b>mousse</b>               | Polyurethane                                    |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                                             |
| <b>prise d'air de purge</b> | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

---

■ Black

## POIDS

---

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>      | 16.35 lbs (7.4 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b>      | 13.60 lbs (6.2 kg)   |
| <b>flottabilité</b>           | 148.37 lbs (67.3 kg) |
| <b>Weight With Organizers</b> | 16.10 lbs (7.3 kg)   |

## TEMPÉRATURE

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -60°F (-51.1 °C) |
| <b>température maximale</b> | 160°F (71.1 °C)  |

## ACCESSOIRES

---



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-09-25*