


## programme Plexo complet encastré

inters, poussoirs, prises, sortie de câbles



Livrés complets avec bornes automatiques  
Fonction témoin lumineux livré avec lampes 230 V  
(sauf réf. 698 24/64 : lampe 8/12 V)  
Lampe en accessoire voir ci-contre

### Emb. Réf. Interrupteurs 10 AX - 250 V

Emb.	Réf.		
10	Gris 698 11	Blanc 698 51	IP 55 - IK 07 Va-et-vient
	698 55		Double va-et-vient
5	698 55		

### Emb. Réf. Poussoirs 10 A

Emb.	Réf.		
10/5	Gris 698 21	Blanc 698 61	IP 55 - IK 07 Poussoir inverseur lumineux Contact NO + NF
	698 24	698 64	Poussoir inverseur lumineux repérable avec porte-étiquette Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 23)
5	698 24		

### Emb. Réf. Prises de courant 16 A - 250 V

Emb.	Réf.		
10	Gris 698 31	Blanc 698 70	IP 55 - IK 07 2P+T avec éclips de protection

### Emb. Réf. Prises de courant 20 A - 250 V

Emb.	Réf.		
10	Gris 557 03		IP 44 - IK 08 A vis 20 A 2P+T
10	557 06		20 A 3P+T
10	557 08		20 A 3P+N+T

### Emb. Réf. Sorties de câbles

Emb.	Réf.		
5	Gris 698 48	Blanc 698 88	IP 55 - IK 08 Équipées de serre-câble Ø5 à 13 mm
1	698 49	698 89	20 A avec bornier Équipées de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm <sup>2</sup> et 3 bornes en face avant pour raccordement facile

### Emb. Réf. Cadre saillie

Emb.	Réf.		
10	Gris 903 59		Cadre dimension 79 x 86 x 40 mm pour pose en saillie des références 557 03/06/08

## programme Plexo accessoires



### Emb. Réf. Enjoliveur obturateur

Emb.	Réf.		
5	Gris 695 37		Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur une plaque

### Emb. Réf. Porte-étiquette

Emb.	Réf.		
10	694 91		Livré avec étiquette PVC Permet le remplacement des portes-étiquettes

### Emb. Réf. Lampes de recharge

Emb.	Réf.		
10	694 96		Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert) 230 V - 1 mA verte uniquement pour poussoir simple lumineux
10	694 97		230 V - 0,5 mA verte
10	694 98		230 V - 1 mA orange
10	694 99		12 V - 15 mA verte

### Emb. Réf. Embouts à membrane

Emb.	Réf.		
10/5	Gris 695 96	Blanc 696 46	1 sortie - Ø jusqu'à 25 mm
5	695 99	696 49	2 sorties - Ø jusqu'à 16 mm

### Emb. Réf. Jeu de 4 bouchons

Emb.	Réf.		
10	Gris 695 98		Pour obturation des trous de fixation des boîtiers

### Emb. Réf. Gabarit de traçage

Emb.	Réf.		
1	695 97		Permet le repérage des trous de fixation pour les boîtiers saillie Livré avec niveau à bulle