



ISO :11611



ISO 11611 :Classe 2  
A1+A2

## PERFORMANCE Mécanique:

- ISO 13688: 2013/ A1: 2021
- ISO 11611: 2015 Classe 2 A1+A2
- **En conformité avec le règlement UE 2016 / 425, Déclaration disponible sur : [guyard-sa.com](http://guyard-sa.com)**



### **Description :**

Tablier en cuir de croûte de croupon naturelle ..  
La fixation de ce tablier est assurée par sanglons en nylon rivetés au niveau de la taille et autour du cou par le même processus.  
Fermeture par attaches rapides.  
Tannage chrome.  
Dimension 90 x70 cm.  
La fixation de ce tablier est assurée par sanglons en croûte pigmentée à boucles rivetés au niveau de la taille.

Taille : Unique

### **Préconisations :**

Protection des vêtements au niveau du torse et des jambes de face.  
Travaux de soudage, meulage, sablage. Suivant la classe indiquée.  
Le vêtement offre une protection contre la propagation de flamme limitée, contre les petites projections de métal en fusion, contre la chaleur radiante et contre le contact électrique accidentel de courte durée.

### **Limite de protection :**

Type de vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes classe 2.  
Ce vêtement doit être utilisé correctement fermé et serré.  
Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.  
Pour une protection complète adéquate contre les risques rencontrés par les soudeurs, il convient que des EPI couverts par d'autres normes soient portés en complément afin de protéger la tête, le visage, les mains et les pieds.

### **Conditionnement, entretien & maintenance, stockage :**

Le vêtement est conditionné à l'unité. Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais sec et aéré.

Avant tout usage, s'assurer visuellement que le vêtement ne présente pas de défaut, trou, déchirure, usure. Si l'utilisateur souffre de symptômes semblables à un coup de soleil, il y a passage de rayons UVB. Il convient alors de réparer ou de remplacer le vêtement et d'envisager l'utilisation de couches protectrices supplémentaires plus résistantes.

### **Recyclage :**

Destruction sans danger par destruction mécanique ou par incinération.

### **Marquage :**

Le marquage CE apposé sur ce tablier signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

### **Innocuité :**

Nous déclarons que le produit ne contient pas de substances à des taux qui sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucun gène au porteur.

Déclaration UE délivrée par : LEITAT - C/ de la Innovacio, 2 – 08225 Terrassa (BARCELONA) – N° 0162

GUYARD

22-24, rue Lucien Rouzet Z.A Villedieu sur Indre/Niherne 36250 NIHERNE-FRANCE

Tel: 02.54.35.63.70 - Fax: 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1.150.000 euro - R.C.S. CHATEAUROUX - No. Siret: 341 274 876 00034

Indice 2