

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - 屏蔽连接

1128864

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1128864>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

屏蔽框架，产品系列: EMC屏蔽，宽度: 38.4 mm



商业数据

订货号	1128864
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AAHZAA
产品关键代码	AAHZAA
GTIN	4063151055943
单件重量（含包装）	25.04 g
单件重量（不含包装）	26 g
原产地	CN

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - 屏蔽连接

1128864

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1128864>



技术数据

产品属性

产品类型	屏蔽框架
产品系列	EMC屏蔽
位数	1
针距	7.62 mm

尺寸

宽度	38.4 mm
高度	5.34 mm
长度	88.52 mm
针距	7.62 mm

材料规格

表面特性	未镀层
接触件材料	弹簧钢

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

安装

插头的附件	
紧固扭矩	0.6 Nm

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - 屏蔽连接

1128864

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1128864>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

PC 6-SH-PLATE 1-7,62 - 屏蔽连接

1128864

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1128864>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn