

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drucktaster, rot Ø 30, o. Rastung, 1Ö

9001KR1RH6

EAN Code: 3389118040687

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Operatortyp	Rückstellung
Betriebsprofil	Rot Einbau
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Metal guard

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Leuchtmittel	ohne
Lichtquelle	Ohne
Versorgung des Leuchtmittels	Ohne Versorgung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Ö
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Betriebsposition	Jede Position
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Betrieb der Kontakte	Standard
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Betriebsprofil	Einbau
Operatortyp	Rückstellung
Größe	30 mm

Montage

Produktzertifizierungen	NEMA CSA LR 25490 Klasse 3211 03 UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR CE
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,064 cm
VPE 1 Breite	5,588 cm
VPE 1 Länge	9,398 cm
VPE 1 Gewicht	131,500 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,311 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	108,961 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
SCIP-Nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	No
WEEE	 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

**Eigenschaften
Harmony 9001K**





Verbesserte
Sicherheit durch
fingersichere
Kontaktblöcke
und Leuchtmodule



Befestigung des
Kontaktblocks
mit nur einer
Schraube



Robustheit für
die rauensten
Umgebungen



Automatisch
selbst erdend ohne
zusätzliche Verdrahtung



Umfangreicher Satz
an Zubehör zur
individuellen
Gestaltung
Ihres Produkts

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product