

Standard-Betätiger für alle Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 91 mm x 25 mm ohne Magnetastung



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	RFID-Sicherheitsschalter
Ausführung des Produkts	RFID-Betätiger
Produkttyp-Bezeichnung	3SE63

### Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaft	ohne Magnetastung
Schutzart IP	IP65, IP67, IP69k
Höhe des Sensors	22 mm
Länge des Sensors	91 mm
Breite des Sensors	25 mm
Material der aktiven Fläche des Sensors	Kunststoff
mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig einbaubar
Übertragungsfrequenz Nennwert	125 kHz

### Gehäuse

Material des Gehäuses	Kunststoff
Material des Kabelmantels	PVC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
---------------------	--

- während Betrieb

-25 ... +70 °C

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

**Befestigungsart**

Schraubbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	--	-----------------------	----------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE6310-0BC01>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE6310-0BC01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE6310-0BC01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=de)



letzte Änderung:

13.05.2019