

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony 9001SK - voyant lumineux - Ø30 - rond - lentille Fresnel rouge - transfo

9001SKP1R31

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Témoin
Type de lentille	Fresnel plastique
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V CA 50/60 Hz Via transformateur intégral 110 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Rouge
Source lumineuse	incandescence
Culot de lampe	BA 9s
[Us] tension d'alimentation	110...120 V CA
Position de montage	Toutes positions
Mode opératoire	Normal
Largeur hors tout CAO	54 mm
Hauteur hors tout CAO	70 mm
Profondeur hors tout CAO	42 mm
Présentation du produit	Produit complet
Type de lentille	Fresnel
[Us] tension d'alimentation	110...120 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur intégral
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz
Matière de la lentille	Polycarbonate
Dimension	30 mm
Source lumineuse	Ampoule à incandescence

Environnement

Traitement de protection	TC
--------------------------	----

Degré de protection IP	IP66
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,826 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Poids de l'emballage 1	172,365 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Fiche technique du produit

9001SKP1R31

Image of product / Alternate images

Alternative



