

## Item Based Datasheet

### Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111

Modelcode type: 111.XX

Item number: 7203556

#### Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nenngröße                 | 050 mm      |
| Genauigkeitsklasse        | Klasse 2,5  |
| Anzeigebereich            | 0...10 bar  |
| Einheit Hauptskala        | bar         |
| 2. Skale oder Sonderskala | 2.Tlg psi   |
| Prozessanschluss          | R 1/4 ISO 7 |
| Anschlusslage             | unten       |

#### Werkstoffe

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Zifferblatt  | Kunststoff, weiß, mit Anschlagstift |
| Zeiger       | Kunststoff, schwarz                 |
| Gehäuse      | Kunststoff, schwarz                 |
| Sichtscheibe | Kunststoff, glasklar                |

#### Einsatzbedingungen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Schutzart          | Standard |
| Überlastsicherheit | Standard |

#### Optionen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technische Daten nach Datenblatt | PM 01.01      |
| MTO DVK650-Alternativen          | Alternative 1 |

#### Zifferblatt Aufschriften MA

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Manometer-Standard                 | International (Europa) |
| Skalenfarbe für 1.Teilung (aussen) | schwarz                |
| Skalenfarbe für 2.Teilung (innen)  | Rot RAL 3020           |
| Zifferblatt Hintergrund            | Weiss                  |
| Herstellerlogo                     | *WIKA*                 |

## Item Based Datasheet

### Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111

Modelcode type: 111.XX

Item number: 7203556

---

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anschlagstift auf Zifferblatt | am Nullpunkt |
|-------------------------------|--------------|

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Normkennzeichen auf Zifferblatt | *EN 837-1* |
|---------------------------------|------------|

---

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Genauigkeitsklasse Zifferblatt | *Cl.2.5* |
|--------------------------------|----------|

#### \* Etikettencode \*

---

|         |   |
|---------|---|
| Etikett | WIKA UK KUNDE: RS (ETIKETT GELB) "Made in Poland" |
|---------|---|

---

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Sprache für Etikettenaufdruck | German |
|-------------------------------|--------|

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| Textfeld 1 (ET1) | 405 5593 |
|------------------|----------|

---

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Textfeld 2 (ET2) | R 1/4 -ISO7 10 bar 50mm |
|------------------|-------------------------|