

# ABL



**FLEXIBEL ANSCHLIESSBAR,  
ROBUST, SICHER**  
FLEXIBLE CONNECTION OPTIONS,  
STURDY, SECURE

## **DIE NEUEN EINBAUSTECKDOSEN**


THE NEW SOCKET OUTLETS

# DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK

## KEY FEATURES AT A GLANCE

### 1 FLEXIBLER LEITUNGS- ANSCHLUSS

FLEXIBLE CONNECTING  
OPTIONS



- Flexible Anschlussmöglichkeiten und schnelle Montage von hinten und von unten.
- Geeignet für das Anschließen von starren und flexiblen Leitungen, auch mit Aderendhülsen
- Anschlussklemme im Auslieferungszustand geöffnet.
- Flexible wiring options and quick installation from the rear or from below.
- Suitable for connecting solid and stranded conductors, also with end ferrules
- Terminal blocks factory pre-opened.

### 2 EINFACHES DURCHSCHLEIFEN

EASY LOOP  
THROUGH



- Problemlose, zeitsparende Reihenverdrahtung – das mühsame Einfädeln von zwei Drähten in eine Klemme entfällt.
- Sicherer Kontakt bei Verwendung unterschiedlicher Leitungsstärken für jede Steckdose.
- Trouble-free serial wiring – no more tedious threading of two wires into one terminal.
- Secure electrical contact when using different conductor sizes for each socket.

### 3 HÖCHST BELASTBAR

EXTREMELY  
DURABLE



- Konzipiert für erschwerte Bedingungen, alle Thermoplastteile aus hochschlagzähem Material.
- Erhöhte Steifigkeit durch optimierte Deckelform.
- Engineered for tough conditions, all plastic components made from highly impact resistant material.
- Increased stiffness by optimized lid shape.

### 4 KINDERSCHUTZ

CHILD PROTECTION



- Mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) verfügbar.
- Available with shutter (child protection).

### 5 FINGERSICHER

TOUCH PROTECTED



- Finger- und Handrückensicher nach BGV A3 vorder- und rückseitig.
- Front and back touch protected against accidental finger or back-of-hand contact according to BGV A3

# SCHUKO EINBAUSTECKDOSEN

## SCHUKO SOCKET OUTLETS

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620 mit Schraubklemmen, für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup>



2-pole + ⊕, 16 A 250 V, acc. to DIN/VDE 0620 and IEC 60884 · with screw terminals, for wire cross-section up to 2,5 mm<sup>2</sup>




### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

#### THERMOPLASTIC SOCKET OUTLET

Flanschbefestigung IP54  
flush mounting IP54

FARBE COLOUR	PROD.-NR. ITEM NO.	GEWICHT g/STÜCK WEIGHT g/EACH	VPE PU
schwarz black	1661000	38	100
blau blue	1661050	38	100
grau grey	1661060	38	100




### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

#### THERMOPLASTIC SOCKET OUTLET

Flanschbefestigung IP54  
mit erhöhtem Berührungsschutz  
flush mounting IP54 with shutter

FARBE COLOUR	PROD.-NR. ITEM NO.	GEWICHT g/STÜCK WEIGHT g/EACH	VPE PU
blau blue	1662050	53	100




### THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

#### THERMOPLASTIC SOCKET OUTLET

Flanschbefestigung  
flush mounting

FARBE COLOUR	PROD.-NR. ITEM NO.	GEWICHT g/STÜCK WEIGHT g/EACH	VPE PU
schwarz black	1661300	35	100
blau blue	1661350	35	100
grau grey	1661360	35	100





ABL SURSUM  
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11  
D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0  
Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de  
www.abl.de