

## Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Product ID: HDMM10M



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM10M de 10 m comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM10M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

**A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :**

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, etc.
- Solution pratique à un seul câble pour brancher des boîtiers décodeurs haute définition, des récepteurs A/V

### Features

- Connecteurs HDMI® plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Or
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Performance</b>	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	24 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	10.700
	Largeur du produit	20.000
	Longueur de câble	10 m [32.8 ft]
	Longueur du produit	10 m [32.8 ft]
	Poids du produit	1237.9 g [43.7 oz]
	Style de connecteur	Droit
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	1.3 kg [2.8 lb]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse de 10 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.