

HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架

1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

备用单锁扣，用于HEAVYCON EVO B10外壳，PA



商业数据

订货号	1407698
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7AUX
产品关键代码	AF7AUX
目录页面	页码663 (C-2-2017)
GTIN	4046356777810
单件重量（含包装）	21.33 g
单件重量（不含包装）	21.33 g
原产地	PL

HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架

1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



技术数据

产品属性

产品类型	外壳锁销
类型	B10

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
锁扣材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
----------	-------------------

HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架


1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>




图纸

尺寸图



尺寸图



HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架

1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架

1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B10-SL-PLBK - 外壳支架

1407698

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407698>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn