

50N-...

Clés mixtes en mm

CLÉS DE SERRAGE



Description

Clé mixte extra fine adaptée à toutes les applications mécaniques. Fourche effilée et oeil extra fin permettant l'accès aux écrous plus facilement. Design de la clé étudié pour diminuer son poids tout en conservant une très grande résistance et améliorer le confort d'utilisation. Corps élargi au centre pour une meilleure prise en main et un plus grand confort. Oeil coudé à 15° conçu pour faciliter la manipulation sur surface plane. Clé légère et résistante. Forgée en acier au chrome vanadium. Oeil avec profil surface drive pour une meilleure prise de l'écrou, évitant tous risques de "ripages".

Produit conforme aux normes

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

NF ISO 1711-1


NF ISO 3318

NF ISO 691

NF ISO 7738



Données techniques



Référence	A (mm)	D (mm)	d (mm)	e (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (g)	Garantie
50N-3,2	3,2	10	7,8	2,8	3,3	97	8	Garantie SAM OUTIL
50N-4	4	10	7,8	2,8	3,3	97	8	Garantie SAM OUTIL
50N-5	5	13,3	9,2	3	4,8	106,5	13	Garantie SAM OUTIL
50N-5,5	5,5	13,3	9,2	3	4,8	106,5	13	Garantie SAM OUTIL
50N-6	6	14	9,4	3,1	4,9	112	15	Garantie SAM OUTIL
50N-7	7	17	10,8	3,2	5,5	117	16	Garantie SAM OUTIL
50N-8	8	18	12,3	3,4	6,2	127	22	Garantie SAM OUTIL
50N-9	9	20	13,4	3,7	6,5	133	29	Garantie SAM OUTIL
50N-10	10	22	14,8	4,1	7	140	37	Garantie SAM OUTIL
50N-11	11	24	16,4	4,2	7,4	146	43	Garantie SAM OUTIL
50N-12	12	26	17,8	4,3	7,8	153,5	52	Garantie SAM OUTIL
50N-13	13	28	19,1	4,6	8,3	161,5	61	Garantie SAM OUTIL
50N-14	14	30,5	20	4,9	8,5	170,5	78	Garantie SAM OUTIL
50N-15	15	32	21,5	5	8,7	179,5	88	Garantie SAM OUTIL
50N-16	16	34	23	5,3	9	188	97	Garantie SAM OUTIL
50N-17	17	36,5	24,5	5,5	9,5	199	116	Garantie SAM OUTIL
50N-18	18	37,5	26	6	10,5	207	134	Garantie SAM OUTIL
50N-19	19	40	27,5	6,2	10,7	217	148	Garantie SAM OUTIL
50N-20	20	41	28,5	6,5	11,5	225	170	Garantie SAM OUTIL
50N-21	21	42	30	6,6	12	234	191	Garantie SAM OUTIL
50N-22	22	44,5	31	6,7	12,4	242,5	207	Garantie SAM OUTIL
50N-23	23	48	32,5	6,8	12,5	254	232	Garantie SAM OUTIL
50N-24	24	50	34,9	7,2	12,8	266	260	Garantie SAM OUTIL
50N-25	25	51	36	7,3	13	274,5	280	Garantie SAM OUTIL
50N-26	26	53	37,2	7,4	13,2	282,5	303	Garantie SAM OUTIL

50N-27	27	56,2	38,8	7,5	13,2	292,5	336	Garantie SAM OUTIL
50N-28	28	58	40,1	7,8	13,6	302,5	362	Garantie SAM OUTIL
50N-29	29	60	41,5	7,8	13,8	312	388	Garantie SAM OUTIL
50N-30	30	62	42,5	8,2	14,5	322	410	Garantie SAM OUTIL
50N-32	32	64,5	45	8,2	15	329	436	Garantie SAM OUTIL
50N-34	34	66	46,8	8,3	15,6	339	475	Garantie SAM OUTIL
50N-35	35	72	50,5	8,3	16,4	344,5	542	Garantie SAM OUTIL
50N-36	36	73,5	50,8	8,3	16,6	350	568	Garantie SAM OUTIL
50N-38	38	76	53,5	8,3	17,4	356	610	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)