Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron pour tarif monobloc NSX630-15M-L600

LVS03285

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe INV400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INV400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation
Position de fonctionnement	Superposé

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	15
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	750 mm
Largeur	600 mm
Poids Net	2,6 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 17 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 17

Environnement

Degré de protection IP	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm
Largeur de l'emballage 1	51,500 cm
Longueur de l'emballage 1	76,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,679 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	19,000 cm
Largeur de l'emballage 2	53,500 cm
Longueur de l'emballage 2	82,200 cm
Poids de l'emballage 2	11,680 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	53,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	81,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conforme**
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**