

MERKMALE

- **USB 2.0 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s.**
- **Graue PVC-Ummantelung für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schutz**
- **Geschirmt, geflochten und ablass**
- **Goldkontakte**
- **Nickel-Steckverbinder mit Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung**
- **Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet**

USB-A-auf-USB-A-USB-A-Kabel von RS Pro, 2 m

RS Best.-Nr. 182-8828



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfügt über einen USB-2.0-A-Stecker an beiden Enden des Kabels und bietet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfügt über Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einem Aluminiumgeflecht zur Abschirmung, um ein leistungsstarkes USB-Kabel zu gewährleisten. Die internen Drähte sind in einer grauen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um Kabelmanagementlösungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, während sie gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal für den Anschluss verschiedener Geräte, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten übertragen werden müssen.

Allgemeine Spezifikationen




USB-Typ	USB 2.0
Steckverbinder A	Stecker USB A
Steckverbinder Typ A	USB A
Steckverbinder A Geschlecht	Stecker
Steckverbinder B	Stecker USB A
Steckverbinder Typ B	USB A
Steckverbinder B Geschlecht	Stecker
Material der äußeren Ummantelung	PVC
Mantelfarbe	Grau
Steckverbinderbeschichtung	Nickel
Anwendungen	Drucker, Scanner, externe Festplatten, Modems, Router, Konsolen, Audio- und Visual Devices

Mechanische Spezifikationen

Länge	2m
--------------	----

Zulassungen

Normen erfüllt	RoHS, CE, REACH
-----------------------	-----------------



3	MOLDED PVC GREY(MZB7070)
2	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 24AWG, AMA BRAID, OD 4.5mm, JACKET GREY(MZB7070), DRAWING No.EUAB2801P2402C-139
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30µ' ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIERCE TYPE