

# ウォールマウント型昇降デスク シングル1面モニターディスプレイアーム

Product ID: WALLSTS1



ウォールマウント型昇降デスク。標準的な座位・立位デスクを置けるスペースがないエリアに最適です。シングルモニターアームとキーボードトレイを合わせたコンパクトなウォールマウント設計のシステムは、簡単に高さ調節ができ、ワークフローを中断せずに立ち姿勢と座り姿勢を切り替えることができます。

## 簡単な高さ調節で座位・立位の切り替えに対応

作業時の姿勢をワンタッチで簡単に調整。作業面を持ちあげ、436mmの調整幅でモニター、キーボード、マウスの高さを変えられます。モニターマウントは別途高さ調節に対応し、支柱に沿って124mmまで調整が可能です。

## 柔軟なモニター配置

モニターアームは24インチまでのモニター1台に対応しています(耐荷重8kg)。-5°から35°のチルト(傾き)で見やすい位置にモニターを調整し、360°の回転で画面を縦横どちらにでも配置できます。

## スペースの有効活用

この昇降デスクは、使用していないときには壁にそってたたむことができます。キーボードトレイも90°に折りたためるようになっており、スペースを取りません。アームはスイング部分で -90° から 90°まで左右に動き、上下には-30° から 65°まで動かせるため、スペースを最大限に活用できます。

## 十分なワークスペース

キーボードトレイのサイズは 449mm x 207mmと大きめにとってあり、十分なワークスペースを提供します。マウスを乗せる引き出しトレイ(217mm x 213mm)は左右どちらにでも取り付けることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- スキャナーホルダー等、医療機関や店舗環境に適した機能を提供
- 限られたスペースで多くのユーザーがコンピュータにアクセスする環境で便利
- 身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション

## Features

- ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム
- 重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応
- 使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能
- ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)
- 支柱に沿って124mmまで別々に高さ調節ができるモニタマウント
- -5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整
- 左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整
- ビュー距離: 408.7mm
- 360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能
- スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り
- ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能
- 100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応

ハードウェア	Warranty	2 Years
	VESA取り付け穴パターン	75x75 mm
		100x100 mm
	ケーブル管理	あり
	取り付けオプション	壁面
	壁取り付け可能	あり
対応ディスプレイ数	1	
性能	Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
	Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
	スイベル / ピボット	+/-90°
	チルト	+35° / -5°
	ディスプレイ回転	360°
	可搬重量	17.7 lb [8 kg]
	最大ディスプレイサイズ	24in
	最大延長時のアーム長さ	21.6 in [548 mm]
	高さ調節	あり
物理的特徴	Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
	Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
	エンクロージャタイプ	Steel, Aluminum and Plastic
	色	ブラック
	製品幅	26.3 in [668 mm]
	製品重量	19.2 lb [8.7 kg]
	製品長さ	31.5 in [800 mm]
	製品高さ	19.7 in [500 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	22.8 lb [10.3 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - モニタアーム
		1 - VESA モニタ マウント
		1 - キーボードトレイ
		1 - 粘着テープ
		1 - 支柱
		1 - ウォールプレート
		4 - コンクリートアンカー

- 4 - 取り付けネジ
- 4 - M4x10mm ネジ
- 1 - M6x8mm ネジ
- 3 - M6x10mm ネジ
- 4 - M6x12mm ネジ
- 1 - M8x20mm ネジ
- 1 - 2.5mm 六角キー
- 1 - 5mm 六角レンチ
- 1 - 6mm 六角レンチ
- 1 - プラスチックワッシャー
- 1 - メタルワッシャー
- 1 - ソケットドライバー
- 1 - 取扱説明書

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.