

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT HD - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H) -blanc

NSYSFNV20ED

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Pièce détachée                                     |
| Type de produit ou équipement              | Montant vertical                                   |
| Application                                | Multi-usage  |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -  |
| Support de montage                         | Cadre inférieur et cadre supérieur avec toit       |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT HD<br>PrismaSeT PrismaSeT 6300 |
| Composition de l'appareil                  | 4 montant  |
| Quantité du lot                            | Lot de 1   |
| Matière                                    | Acier  |

### Complémentaires

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Finition de la surface | Polyester époxy texturé   |
| Mode de fixation       | Par vis - type de vis M12 |
| hauteur                | 2000 mm                   |
| Largeur                | 45 mm                     |
| Profondeur             | 45 mm                     |
| Poids du produit       | 19,6 kg                   |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 192,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,000 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 20,500 kg  |
| Type d'emballage 2             | P2M        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 45         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 76,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 200,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |

---

Poids de l'emballage 2 955,000 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | <b>136</b>  |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé     | <b>Non</b>   |
| Emballage sans plastique          | <b>Non</b>   |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACh              | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |

## **Use Again**


### **Réemballer et réusiner**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Profil Économie Circulaire | <b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b> |
| Reprise                    | <b>No</b>   |

Technical Illustration

**Dimensions**

---



# Fiche technique du produit

NSYSFNV20ED

Offer Marketing Illustration

## Energy Label

---



# Fiche technique du produit

NSYSFNV20ED

Technical Illustration

Exploded view

---

