




MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES


CP-40MM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:31





DESCRIPTION

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES

Module mousse de 40 clés mixtes et polygonales.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MODULE MOUSSE 3/3 DE 40 CLES MIXTES ET POLYGONALES
Référence commerciale	CP-40MM
Poids (kg)	5.1
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:31



O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 19

Clés mixtes en mm

50N-...

Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



x 9

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes

50-HCJ9

Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



x 8

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm

105-J8D



x 6

Clés polygonales contre-coudées en mm

105-...

Ref : 6X7 - 8X9 - 10X11 - 12X13 - 14X15 - 16X17 - 18X19 - 20X22



x 4

Clés polygonales Torx®

9T-...

Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:13:31

