

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (48 PZ)



607 I 1/2 EA

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190841Q

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U06070306

435x270x70

4,5

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

18

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
 237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
 661 - Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16"	4	0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10
 661 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16"	4	5-6-8-10
 661 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16"	3	1-2-3
 661 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16"	3	1-2-3
 661 TX - Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16"	6	T27-T30-T40-T45-T50-T55
 664 EL - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	5	5-6-7-8-10

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 606 L - Cassetta in ABS vuota - taglia L	1	-
 684 - Bussole portainseriti	1	1/2

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*