

CARACTERISTIQUES

- Diverses longueurs disponibles
- Types de blindage F/UTP et U/UTP
- Connecteur plaqué or (RJ45)
- Fonctionne avec des applications jusqu'à 100 MHz

Câble U/UTP catégorie 5e en PVC bleu de RS Pro, RJ45 mâle de 5 m/RJ45 mâle

RS code commande : 556-461



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de câbles Cat5e de RS PRO, parfaits pour les connexions réseau à la maison, au bureau ou dans toute zone nécessitant une connexion Internet fiable et hautes performances. Les câbles Ethernet sont fournis dans différentes formes et tailles, mais la qualité est quelque chose qui ne doit jamais être négligé, car une connexion fiable peut faire toute la différence dans les performances de l'entreprise. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Type de brins conducteurs	Multibrins
Avec terminaison/sans terminaison	Avec terminaison
Type de connecteur	RJ45 mâle/RJ45 mâle
Type de blindage	U/UTP
Matériau de gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Bleu
Application	Fonctionne à partir de la source Internet, comme un routeur, jusqu'à la cible prévue. Ils sont dotés d'une conception en paire torsadée et excellent à la fois dans les environnements domestiques et de travail.

Spécifications mécaniques


Longueur	5m
Jauge de fil américaine	24

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
---------------------------	------------------------

Normes Met

ISO/CEI 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002,
RoHS, REACH.



RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557060	Black	0.5 m	FTP	PVC
556960	Black	1 m	FTP	PVC
556972	Black	2 m	FTP	PVC
556982	Black	3 m	FTP	PVC
556988	Black	5 m	FTP	PVC
556926	Black	10 m	FTP	PVC
557026	Black	0.5 m	UTP	PVC
557115	Black	1 m	UTP	PVC
557519	Black	2 m	UTP	PVC
557036	Black	3 m	UTP	PVC
556263	Black	5 m	UTP	PVC
556516	Black	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556285	Blue	0.5 m	FTP	PVC
557341	Blue	1 m	FTP	PVC
557418	Blue	2 m	FTP	PVC
556954	Blue	3 m	FTP	PVC
557048	Blue	5 m	FTP	PVC
557054	Blue	10 m	FTP	PVC
557250	Blue	0.5 m	UTP	PVC
557480	Blue	1 m	UTP	PVC
556471	Blue	2 m	UTP	PVC
556477	Blue	3 m	UTP	PVC
556461	Blue	5 m	UTP	PVC
557509	Blue	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556225	Red	0.5 m	FTP	PVC
556736	Red	1 m	FTP	PVC
556235	Red	2 m	FTP	PVC
557200	Red	3 m	FTP	PVC
556241	Red	5 m	FTP	PVC
556742	Red	10 m	FTP	PVC
557458	Red	0.5 m	UTP	PVC
557262	Red	1 m	UTP	PVC
556320	Red	2 m	UTP	PVC
556326	Red	3 m	UTP	PVC
557272	Red	5 m	UTP	PVC
556405	Red	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557234	Grey	0.5 m	FTP	PVC
556724	Grey	1 m	FTP	PVC
556720	Grey	2 m	FTP	PVC
557240	Grey	3 m	FTP	PVC
557391	Grey	5 m	FTP	PVC
556730	Grey	10 m	FTP	PVC
6572090	Grey	0.5 m	UTP	PVC
557032	Grey	1 m	UTP	PVC
556657	Grey	2 m	UTP	PVC
556667	Grey	3 m	UTP	PVC
556310	Grey	5 m	UTP	PVC
557452	Grey	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
7388455	White	0.5 m	FTP	PVC
7388464	White	1 m	FTP	PVC
7388467	White	2 m	FTP	PVC
7388461	White	3 m	FTP	PVC
7388470	White	5 m	FTP	PVC
7388473	White	10 m	FTP	PVC
7388433	White	0.5 m	UTP	PVC
7388442	White	1 m	UTP	PVC
7388445	White	2 m	UTP	PVC
7388449	White	3 m	UTP	PVC
7388458	White	5 m	UTP	PVC
7388451	White	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557234	Grey	0.5 m	FTP	PVC
556724	Grey	1 m	FTP	PVC
556720	Grey	2 m	FTP	PVC
557240	Grey	3 m	FTP	PVC
557391	Grey	5 m	FTP	PVC
556730	Grey	10 m	FTP	PVC
6572090	Grey	0.5 m	UTP	PVC
557032	Grey	1 m	UTP	PVC
556657	Grey	2 m	UTP	PVC
556667	Grey	3 m	UTP	PVC
556310	Grey	5 m	UTP	PVC
557452	Grey	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
7388455	White	0.5 m	FTP	PVC
7388464	White	1 m	FTP	PVC
7388467	White	2 m	FTP	PVC
7388461	White	3 m	FTP	PVC
7388470	White	5 m	FTP	PVC
7388473	White	10 m	FTP	PVC
7388433	White	0.5 m	UTP	PVC
7388442	White	1 m	UTP	PVC
7388445	White	2 m	UTP	PVC
7388449	White	3 m	UTP	PVC
7388458	White	5 m	UTP	PVC
7388451	White	10 m	UTP	PVC