

MSQ, Table rotative, crémaillère et pignon, amortisseur de chocs

MSQB10H2

Fiche technique

General series information

- Table rotative avec amortisseur de chocs externe
- Quatre alésages disponibles
- Modèle haute précision ou basique
- 90° et 180° de rotation disponible
- Compatible avec les détecteurs



Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards

Type de guidage	B (Modèle de base)
Taille	10 mm
Amortisseur de chocs	H (Pour grande énergie)
Emplacement des orifices	2 (Standard 180°)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Filetage	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50]
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.2 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	M5
Action	Double effet

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Type d'amortissement	Avec amortisseur de chocs externe
Poids	0.570 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions













Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière
1	**Fond arrière**	Alliage d'aluminium
2	**Table**	Alliage d'aluminium
3	**Levier**	Acier Cr Md
4	**Support de l'amortisseur de chocs**	Alliage d'aluminium
5	**Vis six pans creux**	Acier inox
6	**Vis six pans creux**	Acier inox
7	**Bouchon conique**	Acier élastique
8	**Ecrou**	Acier élastique
9	**Amortisseur de chocs**	s

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue MSQ_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr