

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAR
Produkt oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung des Geräts	ZART
Steuertastentyp	6 konfigurierbar Motion-Drucktaster 2 konfigurierbar Zusätzlicher Drucktaster

### Zusatzmerkmale

Material	Schaltschrank : PC (Polykarbonat) Schaltschrank : PBT (Polybutylenterephthalat) Abdeckung : PP (Polypropylen) Schutzabdeckung : EPDM rubber
Funktion verfügbar	Vibrationsfunktion Funktion Beschleunigungsmesser
Displaytyp	LCD-Display 34 x 42 mm
Reichweite	50 m
Mechanische Festigkeit	4,5 m Fallbeständigkeit entspricht IEC 60068-2-27
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos : Bluetooth, niedrige Energie
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Maximaler Schaltabstand	100 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 300 ms bei Vollduplex
Ladedauer	900 s
Autonomie	30 h
Batterietyp	Wiederaufladbar
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Lebensdauer	5 Jahre
Breite	100 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	90 mm
Produktgewicht	0,65 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Funkvereinbarung	SRRC FCC ANATEL ARIB RSS ICASA
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	NEMA 4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	> -20-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	> -20-45 °C
Aufstellungshöhe	0-2000 m
Aufbewahrungshöhe	0-3000 m
Vibrationsfestigkeit	0,075 mm (f= 10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit	0-95 % (Temperatur: > -20...60 °C) (Betrieb)
Produktzertifizierungen	EAC CSA C-Tick UL KC JIS CE

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Verfügbar