

Gants légers en caoutchouc naturel, doublés de flocons, qui protègent les utilisateurs en tout confort.

- **Conformité de la manipulation des aliments** : Répondant aux exigences de sécurité alimentaire de la FDA et de l'UE (y compris 21 CFR 177.2600), les gants de travail AlphaTec® 87-315 sont des gants de manutention alimentaire idéaux pour diverses applications de transformation des aliments.
- **Confort élevé** : Ces gants de sécurité légers sont dotés d'une doublure floquée 100 % coton, réduisant l'accumulation de sueur et minimisant la gêne occasionnée.
- **Sensibilité tactile accrue** : Ces gants AlphaTec® sont fabriqués en caoutchouc latex 100 % naturel et offrent aux utilisateurs une sensibilité tactile et une dextérité élevées.
- **Réduction des risques d'allergie** : En outre, les gants en caoutchouc AlphaTec® 87-315 subissent un traitement de chloration, afin de minimiser le risque de réactions allergiques.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Agriculture
- Nettoyage et entretien

Applications

- Entretien de sites et de machines
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation des fruits et légumes
- Transformation du poisson
- Nettoyage et entretien de laboratoires
- Nettoyage et entretien



Anciennement connu comme : proFood™ 87-315

Principales propriétés

- Conformité FDA et UE pour la manipulation des aliments : idéal pour une utilisation en tant que gants de sécurité alimentaire
- Doublure floquée 100% coton : réduction de la transpiration, pour un meilleur confort
- Caoutchouc naturel : Pour une protection plus tactile et dextre des mains

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



0493

EN388: 2016



1000A

EN 421



EN ISO 374-1:2016



KLP

EN ISO 374-1:2016



KLP

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-5



VIRUS

EN388: 2016



1000A

EN 421



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-315	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10, 11	305 / 12	Bleu	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

