


3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Anschluss von oben
Baugröße S00/S0



Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produktkategorie	Stecker, Adapter und Klemmen
Produkt-Bezeichnung	3-Phasen-Einspeiseklemme
Ausführung des Produkts	von oben, Baugröße S0/S00
Allgemeine technische Daten	
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	690 V
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
RoHS-Richtlinie (Datum)	10/01/2009
Bruttogewicht pro ME	0,045 kg
Strombelastbarkeit maximal	63 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-20 ... +60 °C
• während Lagerung	-50 ... +80 °C
Umwelt-Fußabdruck	
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	139 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,161 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	139 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	-0,056 kg
Elektrische Sicherheit	
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529	IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529	fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	39 mm
Breite	45 mm
Tiefe	27 mm
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
• für Hauptkontakte	
— eindrätig	1x (2,5 ... 16 mm²)
— mehrdrätig	1x (2,5 ... 25 mm²)
— feindrätig mit Aderendbearbeitung	1x (2,5 ... 16 mm²)
• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte	1x (10 ... 4)
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte	
• eindrätig oder mehrdrätig	2,5 ... 16 mm²

- mehrdrähtig
- feindrähtig mit Aderendbearbeitung

2,5 ... 25 mm²

2,5 ... 16 mm²

AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte

10 ... 4

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Prüfbescheinigungen



[Bestätigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

[Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige

Railway



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Umwelt



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2925-5AB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2925-5AB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=de



letzte Änderung:

09.11.2023 