




Fiche technique | Référence: 221-2504

Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 4 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris

<https://www.wago.com/221-2504>



Couleur: ■ gris





Données géométriques		
Largeur		38,8 mm / 1.528 inch
Hauteur utile		6,5 mm / 0.256 inch
Profondeur		100 mm / 3.937 inch

Données mécaniques		
Mode de construction		4-way
Type de fixation		Montage à vis

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		gris
Charge calorifique		0,245 MJ
Poids		8,1 g

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 8.0		EC002848
Unité d'emb. (SUE)		25 (5) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		CN
GTIN		4066966119855
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 221-2504		

Données CAD/CAE		
Données CAD		Données CAE
2D/3D Models 221-2504		EPLAN Data Portal 221-2504
		
		ZUKEN Portal 221-2504
		

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 209-123

Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris



Réf.: 209-120

Pied de montage; encliqu. aux bornes avec pied de fix.; à visser aux modules relais; Largeur 6,4 mm; gris



Réf.: 209-119

Vis de fixation; pour pied de montage 209-120

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage




Réf.: 210-834


Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Montage



Placer le connecteur de passage devant la position de fixation sur l'adaptateur de fixation.



Pousser le connecteur de passage jusqu'à la position centrale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




adaptateur de fixation sans décharge de traction, encliqueté sur le rail



Différentes combinaisons d'adaptateurs de fixation de 1 à 5 sont possibles grâce au mécanisme d'encliquetage côte-à-côte.

Décharge de traction



Adaptateur de fixation à 3 pôles avec décharge de traction

