

# tesa® 4333



# PV1 Precision Mask® Sensitive

## Información Producto

Cinta de enmascarado de papel Premium para perfiles precisos y nítidos en superficies delicadas

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive consiste en un soporte de papel muy resistente y extrafino combinado con un adhesivo acrílico modificado. El soporte de papel permite que la cinta sea perfectamente maleable y que se adapte a distintas superficies. Adicionalmente la fórmula especial del adhesivo permite realizar aplicaciones en superficies críticas y una fácil retirada de la cinta hasta 1 semana después de haber sido aplicada.

### Aplicaciones principales

- La cinta es adecuada para prácticamente todos los trabajos de pintura en interiores.
- tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive se puede aplicar con pinturas base agua, lacas e incluso en trabajos más técnicos con espátula.
- Está especialmente diseñada para aplicaciones en superficies críticas y delicadas.
- Muy apropiada para paredes de papel pintado y otras superficies donde se requiere un acabado muy preciso.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

- |                       |            |                           |         |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------|
| • Material de soporte | papel liso | • Elongación a la ruptura | 5 %     |
| • Espesor total       | 80 µm      | • Resistencia a la rotura | 32 N/cm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico   |                           |         |

#### Adhesión sobre

- |         |          |
|---------|----------|
| • acero | 0.5 N/cm |
|---------|----------|

#### Propiedades

- |                                       |      |                              |      |
|---------------------------------------|------|------------------------------|------|
| • Adecuado para superficies delicadas | ●●●● | • Buen anclaje de la pintura | ●●●● |
| • Adecuado para superficies rugosas   | ●●   | • Color en el borde definido | ●●●● |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

# tesa® 4333



# PV1 Precision Mask® Sensitive

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=04333>