

# Scheda dati

Specifiche



## Testa pulsante con cappuccio xac-b - giallo - 16 mm, -25-+70 °C

XACB9215

! Non più disponibile

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
nome componente	XACB
Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucro
corsa di funzionamento	16 mm
Colore capsula o gemma	Giallo
Compatibilità Del Prodotto	XESD1191 XESD1181 XESD1281 XESD1291
Vendita quantità indivisibile	10

### Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,005 kg
------------	----------

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm

Confezione 1: profondità	3,500 cm
Confezione 1: peso	6,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	7,800 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	68,000 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No