
Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine pour Vigilohm - 1 x IM400 - L650 - RAL9003

LVS03930

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Appareil installé	Vigilohm : IM400 Vigilohm : XM200 Vigilohm : XM300C
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6 module(s) : IM400 dans 650 mm largecellule 6 module(s) : XM200 dans 650 mm largecellule 6 module(s) : XM300C dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	610 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	150 mm
Poids Net	2,36 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 4 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Vigilohm 3 6 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,600 cm
Largeur de l'emballage 1	19,200 cm
Longueur de l'emballage 1	55,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage (Kg)	2,265 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,445 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conforme aux dérogations**
Numéro SCIP	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
Régulation REACh	Déclaration REACh
Statut sur la présence d'halogène	**Produit avec composants plastiques sans halogènes**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.