


Profils de structure



Différentes dimensions

Le système XD comprend plusieurs profilés dont les sections vont de 22 mm × 22 mm à 44 mm × 66 mm. Les profilés standards sont livrés en longueurs de 3 m. Il est également possible de commander des profilés coupés et percés sur spécifications. Voir annexe C, section APX.

Outre les profilés de structure, le système XD comporte divers types de profilés pour carénage. Voir page 21.


Rainures en T

Les rainures en T placées sur les côtés des profilés se combinent aux écrous encliquetables (XDAN 5A, voir page 14), permettant de monter les composants en tout point du profilé. Les rainures en T peuvent être recouvertes d'un cache-rainure en plastique. Les extrémités des profilés peuvent être obturées par un bouchon.




Le système comprend des raccords et autres composants qui se montent dans la rainure en T. La gamme comprend des composants spéciaux de guidage, la rainure en T servant à guider les composants le long du profilé.

Caractéristiques techniques

Type de profilé	Section mm ²	Poids kg/m	I _x mm ⁴ ·10 ⁴	I _y mm ⁴ ·10 ⁴	W _x mm ³ ·10 ³	W _y mm ³ ·10 ³
XDBM ..x44x66	770	2,08	35,0	26,9	10,6	7,67
XDBM ..x44	548	1,48	11,7	–	5,33	–
XDBM ..x22x66	496	1,34	20,8	2,54	6,30	2,31
XDBM ..x22x44	344	0,93	6,60	1,73	3,00	1,57
XDBM ..x22	200	0,54	0,93	–	0,85	–



Profils de structure

<p> XDBM 3×44×66 XDBM L×44×66 </p> <p> Profilé 44 mm × 66 mm Aluminium anodisé Dimensions rainure en T : page 8 </p> <p> Longueur 3 m Longueur sur commande </p>	
<p> XDBE 44×66 L </p> <p> Bouchon Polyamide, gris </p>	
<p> XDBM 3×22×66 XDBM L×22×66 </p> <p> Profilé 22 mm × 66 mm Aluminium anodisé Dimensions rainure en T : page 8 </p> <p> Longueur 3 m Longueur sur commande </p>	
<p> XDBE 22×66 L </p> <p> Bouchon Polyamide, gris </p>	

PO
TR
XL
XL
XM
XH
XK
XW
CA
PAL
XP
XC
XD
XR
FST
APX
IDX

Profils de structure

<p>XDBM 3×22×44 XDBM L×22×44</p>	<p>Profilé 22 mm × 44 mm Aluminium anodisé Dimensions rainure en T : page 8</p> <p>Longueur 3 m Longueur sur commande</p>	
<p>XDBE 22×44 L</p>	<p>Bouchon Polyamide, gris</p>	
<p>XDBM 3×22 XDBM L×22</p>	<p>Profilé 22 mm × 22 mm Aluminium anodisé Dimensions rainure en T : page 8</p> <p>Longueur 3 m Longueur sur commande</p>	
<p>XDBE 22 L</p>	<p>Bouchon Polyamide, gris</p>	

Cache-rainure

<p>XDAC 3 P</p>	<p>Cache-rainure pour rainure en T Longueur 3 m PVC, gris</p>	
------------------------	---	--