



Interrupteurs-sectionneurs Vario

Accessoires


Références



VN-12, VN-20
V02...V2




V3, V4




V5, V6

VZN-17, VZN-30




KZ-32, KZ-83

VZ-18, VZ-31




KZ-74, KZ-81


VZ-18, VZ-31




KZ-74, KZ-81




KC-1YZ




KC-1LZ




KA-1BZ




KA-1PZ




KA-1PZ




KD-1PZ




KB-1PZ




KCF-2PZ




KAF-2PZ




KDF-2PZ




KBF-2PZ




KCF-3PZ



KAF-3PZ



KDF-3PZ



KBF-3PZ

■ Dispositifs de commande, poignée et plastron (à monter par vos soins).

■ Marquage du dispositif de commande ○ J .

■ Poignée de commande cadenassable selon version (cadenas non fournis).

■ Degré de protection IP 65.

Poignées et plastrons pour interrupteurs-sectionneurs principaux et d'arrêt d'urgence

pour bloc de base	dispositif de commande		référence	cadenassable
	poignée	plastron		
		dimensions mm	fixation	
VN-12, VN-20 V02...V2	rouge	jaune 45 x 45	ø 22,5	KCC-1YZ pour 1 cadenas KCC-1LZ non
			4 vis	KCE-1YZ pour 1 cadenas KCE-1LZ non
	rouge	jaune 60 x 60	ø 22,5	KCD-1PZ pour 3 cadenas KDD-1PZ non
			4 vis	KCF-1PZ pour 3 cadenas KDF-1PZ non
V3 et V4	rouge	jaune 60 x 60	4 vis	KCF-2PZ pour 3 cadenas KDF-2PZ non
V5 et V6	rouge	jaune	4 vis	KCF-3PZ (1) pour 3 cadenas KDF-3PZ (1) non
	à crosse	90 x 90		

Poignées et plastrons pour interrupteurs-sectionneurs principaux

pour bloc de base	dispositif de commande		référence	cadenassable
	poignée	plastron		
		dimensions mm	fixation	
VN-12, VN-20 V02...V2	noire	noir 45 x 45 60 x 60	ø 22,5	KAC-1PZ pour 3 cadenas
			4 vis	KAE-1BZ non
			ø 22,5	KAD-1PZ pour 3 cadenas
				4 vis
V3 et V4	noire	noir 60 x 60	4 vis	KAF-2PZ pour 3 cadenas KBF-2PZ non
V5 et V6	noire	noir	4 vis	KAF-3PZ (1) pour 3 cadenas KBF-3PZ (1) non
	à crosse	90 x 90		

(1) Pour montage sur porte d'un interrupteur-sectionneur 63 et 80 A, commander séparément la plaque d'adaptation KZ-106 (voir page A444).