

23-202

Gant supporté en PVC de poids moyen avec double doublure en coton et acrylique

Anciennement connu comme : VersaTouch®23-202

Gants confortables en PVC avec doublure en acrylique, protégeant les mains à des températures très basses

- Meilleure préhension** : combinant une finition sablée rugueuse autour de la main et une finition lisse sur la manchette, les gants enduits de PVC AlphaTec® 23-202 assurent une préhension sûre des objets mouillés ou glissants et une résistance chimique modérée.
- Confort optimisé** : Dotés d'une doublure en coton tricoté sans couture de calibre 13 et d'un intérieur en polaire, ces gants de sécurité protègent les porteurs à des températures aussi basses que -30 °C/-22°F, gardant les mains au chaud immédiatement après l'enfilage.
- Conformité de la manipulation des aliments** : Les gants de protection AlphaTec® 23-202 conviennent à un large éventail d'applications dans le domaine de la transformation des aliments et sont conformes aux normes de manipulation des aliments de la FDA et de l'UE.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Énergie
- Industrie chimique
- Construction
- Maintenance d'infrastructure
- Nettoyage et entretien
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Entreposage frigorifique
- Transformation du poisson
- Manipulation de produits chimiques
- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien
- Nettoyage



Anciennement connu comme : VersaTouch®23-202

Principales propriétés

- Finition sablée rugueuse :** excellente adhérence, même en milieu humide
- Polaire acrylique et doublure en coton tricoté de calibre 13 :** un véritable confort
- Conformité aux normes de l'UE et de la FDA en matière de manipulation des aliments :** idéal pour une utilisation en tant que gants de manipulation des aliments.



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3121B

EN 511



021

EN ISO 374-1:2016 Type B



KLT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 23-202	Liner Material: Coton Coating Material: PVC	13	8, 9, 10	300	Bleu	• 6 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1800 363-8340
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.