



## Demi-visière solaire uvex pronamic

- La demi-visière offre une protection maximale, elle est compatible avec le port de lunettes de protection à la vue. Elle se fixe et se retire très facilement grâce au bouton poussoir
- Visière en polycarbonate traitée anti-buée sur la face interne et anti-rayure sur la face externe
- Répond aux exigences de la classe optique la plus élevée
- Protection UV 400
- Le bouton-poussoir permet de détacher la visière du casque
- Encoches euroslot libres pour fixer des coquilles anti-bruit uvex K10H, K20H, K30H, K1H, K2H ou les coquilles K1P ou K2P en remplaçant l'adaptateur livré avec la demi-visière par l'adaptateur push/baïonnette 2600237
- Conforme aux normes EN 166 et EN 170, convient pour le domaine d'utilisation 3 (liquides)
- Compatibles avec les casques uvex pronamic et uvex pronamic alpine
- Disponible en version incolore sous la référence 9916200

### Demi-visière solaire uvex pronamic

<b>N° d'article</b>	9916201
<b>Modèle</b>	avec système Click & Push
<b>Normes</b>	EN 166, EN 172
<b>Monture</b>	noir W 166 3 F CE 0196
<b>Écran</b>	PC gris solaire 23% UV400 5-2.5 W 1 F KN CE
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène
<b>Surconditionnement</b>	carton de 50 pièces
<b>Ecran de remplacement</b>	9906013, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène



« Position parking »

### Coquilles anti-bruit compatibles



	uvex K1P fixation à baïonnette	uvex K2P fixation à baïonnette	uvex aXess one
<b>N° d'article</b>	2600216	2600214	2640201
<b>Modèle</b>	fixation à baïonnette	fixation à baïonnette	*système de fixation à baïonnette uvex 2600231
<b>Valeur SNR</b>	28 dB	30 dB	25 dB, amplification possible avec fonction RAL
<b>Valeur H-M-L</b>	H : 34 dB, M : 25 dB, L : 18 dB	H : 35 dB, M : 27 dB, L : 20 dB	H : 27 dB, M: 21 dB, L: 18 dB
<b>Poids</b>	191 g	230 g	309 g, 378 g avec système de fixation
<b>Coloris</b>	noir, gris	noir, jaune	noir, gris
<b>Unité de commande</b>	paire	paire	paire



	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H	uvex K1H	uvex K2H
<b>N° d'article</b>	2630210	2630220	2630230	2600201	2600202
<b>Modèle</b>	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles pour casque avec encoches Euroslot 30mm	coquilles pour casque avec encoches Euroslot 30mm
<b>Valeur SNR</b>	28 dB	30 dB	34 dB	27 dB	30 dB
<b>Valeur H-M-L</b>	H : 34 dB ; M : 26 dB ; L : 18 dB	H : 34 dB ; M : 28 dB ; L : 20 dB	H : 36 dB ; M : 32 dB ; L : 24 dB	H : 32 dB ; M : 24 dB ; L : 17 dB	H : 35 dB ; M : 27 dB ; L : 20 dB
<b>Poids</b>	216 g	263 g	420 g	210 g	251 g
<b>Coloris</b>	noir, vert	noir, jaune	noir, rouge	noir, vert	noir, jaune
<b>Unité de commande</b>	paire	paire	paire	paire	paire

**Possibilités de combinaison**

Références	Nom de l'article	Couleur
Casques uvex pronamic		
9731030	Casque uvex pronamic B-WR	Blanc
9731130	Casque uvex pronamic B-WR	Jaune
9731330	Casque uvex pronamic B-WR	Rouge
9731530	Casque uvex pronamic B-WR	Bleu
9731031	Casque uvex pronamic B-S-WR	Blanc
9731331	Casque uvex pronamic B-S-WR	Rouge
9731531	Casque uvex pronamic B-S-WR	Bleu
9731131	Casque uvex pronamic B-S-WR	Jaune
9731033	Casque uvex pronamic S-KR	Blanc
9731133	Casque uvex pronamic S-KR	Jaune
9731333	Casque uvex pronamic S-KR	Rouge
97311533	Casque uvex pronamic S-KR	Bleu
Casques uvex pronamic alpine		
9735030	Casque uvex pronamic alpine	Blanc
9735130	Casque uvex pronamic alpine	Jaune
9735230	Casque uvex pronamic alpine	Orange
Casques uvex pronamic alpine Mips		
9735031	Casque uvex pronamic alpine Mips	Blanc
9735131	Casque uvex pronamic alpine Mips	Jaune
9735231	Casque uvex pronamic alpine Mips	Orange