


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multi9 MN - déclencheur - 24VAC

M9A27108

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Multi9                           |
| Type de produit ou équipement    | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil                | MN                               |
| [Uc] tension circuit de commande | 24 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC      |
| Type de commande                 | Norme                            |
| Pas de 9 mm                      | 2                                |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                               | Multi 9 C60BP<br>Multi 9 C60BPR<br>Multi 9 C60SP<br>Multi 9 GFP<br>Multi 9 C60H-DC                                             |
| Indication de tension                                | Indicateur d'action                                                                                                            |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                           |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                       |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : OUI                                                                                                                     |
| Hauteur                                              | 82,5 mm                                                                                                                        |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                          |
| Profondeur                                           | 68 mm                                                                                                                          |
| Poids du produit                                     | 0,066 kg                                                                                                                       |
| Mode de raccordement                                 | Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm² (AWG 14) - rigide<br>Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² (AWG 16) - rigide |
| Longueur de dénudage des fils                        | 9 mm for bas connection                                                                                                        |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m bas                                                                                                                      |

### Environnement

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Normes                                         | EN/CEI 60947-1  |
| Certifications du produit                      | PCT<br>UR<br>UL |
| Degré de pollution                             | 3               |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...50 °C     |
| Température ambiante de stockage               | -40...85 °C     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 73,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 643,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 32        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,984 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Use Better</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Non                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                                                                                                                    | De0ee70b-a441-4aab-aaa6-a931298bfc8d                                                                                                                                                                                                          |
| Règlementation REACh                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Sans silicone                                                                                                                  | Non                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use Again</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                                                                                                                           |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |