

# 产品参数表

规格



Wall mounted steel enclosure,  
PanelSeT S3D, plain door, with  
mounting plate, 600x400x250mm,  
IP66, IK10

NSYS3D6425P

❗ 已退市

❗ 停止生产日期 2022年3月1日

❗ 停止服务日期 2022年3月31日

## 主要信息

产品系列	PanelSeT
产品名称	PanelSeT S3D
Application	Multi-purpose
类别	Compact enclosure
额定高度	600 mm
额定宽度	400 mm
额定深度	250 mm
Door type	纯色
安装板描述	普通
密封盘类型	Standard
安装附件类型	Wall-mounting
设备组成	1 机身 1 安装底板 1 door with lock 1 电缆盖板

## 补充信息

body type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
柜门数量	前面: 1
开启角度	Reversible (120 °)
锁型号	3 points lock, 3 mm double-bar
可访问性操作	前端
Removable parts	Door by hinges Cable gland plate 通过螺钉固定 Mounting plate by fixing element
材料	壳体: 冷轧钢板 安装底板: 镀锌钢
表明光洁度	壳体: 环氧树脂粉末
颜色	壳体: 灰色 (RAL 7035)
符合标准	IEC 62208

---

产品认证	cUL DNV UL GL BV
------	------------------------------

---

净重	15 kg
----	-------

## 环境

---

NEMA防护等级	NEMA 4X/13
----------	------------

---

IK 保护等级	IK10 符合 IEC 62262
---------	-------------------

---

IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529
---------	-------------------

## 包装单位

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	30.0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	41.0 cm
-----------------	---------

---

Package 1 Length	61.0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	14.361 kg
------------------	-----------

---

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	27
------------------------------	----

---

Package 2 Height	20.0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Width	100.0 cm
-----------------	----------

---

Package 2 Length	120.0 cm
------------------	----------

---

Package 2 Weight	400.747 kg
------------------	------------

## 合同保修

---

保修单	18 months
-----	-----------

## 可持续

**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明      RoHS/REACH

## 健康安全绩效

无汞

RoHS 豁免信息      [是](#)

## 认证与标准

Reach法规      [REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令      主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )

中国 RoHS 管理办法      [中国 ROHS 声明](#)  
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露      [产品环境文件](#)

流通资料      无需具体的回收操作