

Gants en caoutchouc naturel floqués, alliant confort, flexibilité et conformité alimentaire

- Protection et commodité accrues** : Floonnés et légers, les gants de travail en caoutchouc AlphaTec® 87-320 sont dotés de manchettes perlées qui garantissent une résistance à la déchirure et un enfilage facile.
- Conformité à la manipulation des aliments** : Avec un NQA de 1,5, ces gants orange de manipulation des aliments conviennent à un large éventail d'applications alimentaires.
- Durabilité accrue** : Les gants de protection des mains AlphaTec® 87-320 sont également résistants à l'abrasion et se prêtent à des tâches à faible risque.
- Un confort accru** : Grâce à leur doublure floquée 100 % coton, ces gants de travail flexibles sont confortables et offrent la flexibilité nécessaire pour les tâches légères.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie chimique
- Agriculture

Applications

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation des fruits et légumes
- Nettoyage et entretien de laboratoires
- Nettoyage et entretien



Principales propriétés

- Manchette perlée** : pour des gants chimiques faciles à porter et résistants à la déchirure
- Sécurité alimentaire** : Excellents gants pour les mains et la sécurité alimentaire
- Bonne résistance à l'abrasion** : Gants de protection à utiliser dans les zones à faible risque



Normes de performance

CE 0493	EN388: 2016	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5:2016
1010X			

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-320	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10	300	Orange	<ul style="list-style-type: none"> 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton ; conditionnement en vrac 1 paire par sachet ; 12 sachets par sac protecteur ; 12 sacs par carton ; conditionnement par paires

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Bruxelles, Belgique
 T : +32 (0) 2 528 74 00
 F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T : +1 800 800 0444
 F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexique
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
 Ansell Canada Inc.
 105, rue Lauder
 Cowansville (Québec)
 J2K 2K8, Canada
 T : 1800 363-8340
 F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.